

弹簧锁

带手柄, 高科技聚合物, 易于清洁

门锁带手柄和联接元件

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 白色类似 RAL 9002, 亚光饰面。

本体带门锁




缩醛树脂高科技聚合物 (POM), 白色, 类似于 RAL 9002, 亚光饰面。

特征及应用

CMS-CLEAN 将把手柄和弹簧锁功能集成到单个产品中。
 可以通过三角形指示的标定点, 向外拉动把手打开门。
 联接元件可以应用在门框(图1)或型材(图2)上。
 特别适合与医疗和医院设备以及食品行业的机器一起使用, 这些机器出于卫生原因, 需要经常进行深度清洁干预。

安装说明

1. 根据提供的模板, 在门上钻孔。
2. 将带把手的本体装入已钻孔的门。
3. 从门后侧, 将带门锁的部分与带把手的部分装配到一起, 并使用不锈钢自攻螺钉 AISI 316 拧至最紧 (随货提供)。
4. 如果有门框, 请根据模板钻两个孔。为使联接元件相对于门锁正确定位, 必须对准联接元件和带把手的本体上的参考槽口。
5. 通过带内六角的内 M5 圆柱头螺钉 (未提供) 将联接元件安装到门框或型材上。



代码	说明	l ₁	l ₂	l ₃	s	△
151371	CMS.60-10-30-CLEAN	15	15	30	1 ÷ 10	55
151376	CMS.60-10-40-CLEAN	20	20	40	1 ÷ 10	55