

## 扁平杯形真空杯

直径 25 mm, 带或不带支柱, 橡胶材质

### 材料

真空吸盘材质为防油橡胶 (NBR)、天然橡胶 (NR) 或硅胶 (VMQ)。镀镍黄铜支柱。


### 标准型号

- VVI-25-A: 耐油橡胶, 不带支柱。
- VVI-25-N: 天然橡胶, 不带支柱。
- VVI-25-S: 硅橡胶, 不带支柱。
- VVI-25-T-A: 耐油橡胶, 带支柱。
- VVI-25-T-N: 天然橡胶, 带支柱。
- VVI-25-T-S: 硅橡胶, 带支柱。

### 特征及应用

它们专门用于处理表面光滑或成型的陶瓷或混凝土砖, 通常用于处理在尺寸、材料、形状和抓握表面 (平坦、略微凸起或凹陷) 方面具有非常不同技术特征的产品。

参见 真空吸盘的技术数据 页 -)。



### VVI-25-A

代码	说明	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	F* [Kg]	体积 # [cm <sup>3</sup> ]	△
VV.53001	VVI-25-A	25	6	12	8	2	3.5	1.2	1.4	1

### VVI-25-N


代码	说明	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	F* [Kg]	体积 # [cm <sup>3</sup> ]	△
VV.53002	VVI-25-N	25	6	12	8	2	3.5	1.2	1.4	1

### VVI-25-S

代码	说明	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	F* [Kg]	体积 # [cm <sup>3</sup> ]	△
VV.53003	VVI-25-S	25	6	12	8	2	3.5	1.2	1.4	1

\* 表中所示真空吸盘的力代表真空度为 -75 KPa 且安全系数为 3 时所计算理论力值的 1/3。

# 表示真空吸盘的内部几何体积, 并代表为计算抽真空时间而要添加到整个分配回路中的体积, 特别是在使用多个真空吸盘的情况下。



## VVI-25-T-A

代码	说明	d	d <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	s	F* [Kg]	体积 # [cm <sup>3</sup> ]	⚖
VV.53004	VVI-25-M6-T-A	25	M6	18	10	3	1.2	1.4	4
VV.54001	VVI-25-G1/8-T-A	25	G1/8	18	10	4	1.2	1.4	7

## VVI-25-T-N

代码	说明	d	d <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	s	F* [Kg]	体积 # [cm <sup>3</sup> ]	⚖
VV.53005	VVI-25-M6-T-N	25	M6	18	10	3	1.2	1.4	4
VV.54002	VVI-25-G1/8-T-N	25	G1/8	18	10	4	1.2	1.4	7

## VVI-25-T-S

代码	说明	d	d <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	s	F* [Kg]	体积 # [cm <sup>3</sup> ]	⚖
VV.53006	VVI-25-M6-T-S	25	M6	18	10	3	1.2	1.4	4
VV.54003	VVI-25-G1/8-T-S	25	G1/8	18	10	4	1.2	1.4	7

\* 表中所示真空吸盘的力量代表真空度为 -75 KPa 且安全系数为 3 时所计算理论值的 1/3。

# 表示真空吸盘的内部几何体积, 并代表为计算抽真空时间而要添加到整个分配回路中的体积, 特别是在使用多个真空吸盘的情况下。

