

带一个波纹管的圆形真空吸盘

直径 85 mm, 带支柱, 硫化橡胶

材料

真空吸盘材质为防油橡胶 (NBR)、天然橡胶 (NR) 或硅胶 (VMQ)。支柱材质为阳极氧化铝。

标准型号

- VVO-85-T-A: 耐油橡胶。
- VVO-85-T-N: 天然橡胶。
- VVO-85-T-S: 硅胶。

特征及应用


它们专门用于拾取薄金属片或玻璃片。

真空吸盘经过硫化处理, 使其更耐磨损, 尤其是耐牵引力, 同时让橡胶在磨损后不易降解, 并更耐腐蚀性环境因素。

波纹管构造使真空吸盘适用于不同的表面, 甚至是不规则表面 (平整度不理想或倾斜的表面), 让其能够用于不同的应用, 包括处理木板 (刨花板或压制板) 或塑料层压板。

波纹管有效行程为 21 mm。

参见 真空吸盘的技术数据 (页 -)。



VVO-85-T-A

代码	说明	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	体积 # [cm3]	⚖️
VV.59010	VVO-85-G1/4-T-A	85	G1/4	M8	67	50	17	13	31	20	14	107.2	122

VVO-85-T-N

代码	说明	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	体积 # [cm3]	⚖️
VV.59011	VVO-85-G1/4-T-N	85	G1/4	M8	67	50	17	13	31	20	14	107.2	122

VVO-85-T-S

代码	说明	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	体积 # [cm3]	⚖️
VV.59012	VVO-85-G1/4-T-S	85	G1/4	M8	67	50	17	13	31	20	14	107.2	122

* 表中所示真空吸盘的力代表真空度为 -75 KPa 且安全系数为 3 时所计算理论力值的 1/3。

表示真空吸盘的内部几何体积, 并代表为计算抽真空时间而要添加到整个分配回路中的体积, 特别是在使用多个真空吸盘的情况下。