

加固型波纹管真空吸盘

直径 53 mm, 带支柱, 橡胶

材料


真空吸盘材质为防油橡胶 (NBR)、天然橡胶 (NR) 或硅胶 (VMQ)。
支柱材质为阳极氧化铝。

标准型号

- VVQ-53-A: 耐油橡胶, 不带支柱。
- VVQ-53-N: 天然橡胶, 不带支柱。
- VVQ-53-S: 硅橡胶, 不带支柱。
- VVQ-53-T-A: 耐油橡胶, 带支柱。
- VVQ-53-T-N: 天然橡胶, 带支柱。
- VVQ-53-T-S: 硅橡胶, 带支柱。

特征及应用

它们专门用于翻阅和拾取纸张、纸板、薄金属板、刨花板或压制木板。
加固型波纹管真空吸盘比传统波纹管更宽更厚, 与普通波纹管真空吸盘相比, 相同尺寸的吸力更大, 且耐磨损性能更强, 从而延长了使用寿命。
利用波纹管构造, 即使在不平整或倾斜的表面条件下也能使用真空吸盘。
波纹管有效行程为 16 mm。
参见 真空吸盘的技术数据 (页 -)。



VVQ-53-A

代码	说明	d	d ₁	d ₂	d ₃	h	h ₁	h ₂	F* [Kg]	体积 # [cm ³]	△
VV.61019	VVQ-53-A	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-N


代码	说明	d	d ₁	d ₂	d ₃	h	h ₁	h ₂	F* [Kg]	体积 # [cm ³]	△
VV.61020	VVQ-53-N	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

VVQ-53-S

代码	说明	d	d ₁	d ₂	d ₃	h	h ₁	h ₂	F* [Kg]	体积 # [cm ³]	△
VV.61021	VVQ-53-S	53	27	10.5	30.5	35	6	9.5	5.51	30.5	18

* 表中所示真空吸盘的力代表真空度为 -75 KPa 且安全系数为 3 时所计算理论力值的 1/3。

表示真空吸盘的内部几何体积, 并代表为计算抽真空时间而要添加到整个分配回路中的体积, 特别是在使用多个真空吸盘的情况下。



VVQ-53-T-A

代码	说明	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	体积 # [cm3]	⚖
VV.61022	VVQ-53-G1/4-T-A	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-N

代码	说明	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	体积 # [cm3]	⚖
VV.61023	VVQ-53-G1/4-T-N	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

VVQ-53-T-S

代码	说明	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	体积 # [cm3]	⚖
VV.61024	VVQ-53-G1/4-T-S	53	27	G1/4	54.5	35	7.5	12	22	5.51	30.5	34

* 表中所示真空吸盘的力代表真空度为 -75 KPa 且安全系数为 3 时所计算理论力值的 1/3。
表示真空吸盘的内部几何体积，并代表为计算抽真空时间而要添加到整个分配回路中的体积，特别是在使用多个真空吸盘的情况下。

